

# Кутовий фітинг CRQSL-1/8-5/32-U

Номер деталі: 565326

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номинальний розмір	0,118 in
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	L форма Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	1
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...203 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-20 °C...150 °C
Максимальний момент дотягування	8,85 ft-lbf
Вага продукту	354 oz
Використовувані кабелі	PFAN
Тип кріплення	Зовнішній шестигранник 15/32
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба 1/8 NPTF
Пневматичне з'єднання 2	Для трубки з зовнішнім Ø 5/32 "
Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом	-4 °F...302 °F
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал звільняючого кільця	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал ущільнення трубки	FPM
Матеріал хомута для шланга	Високолегована нержавіюча сталь