

T-подібний фітинг CRQST-1/4-5/16-U

Номер деталі: 565337

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Розмір | Стандартний |
| Номінальний розмір | 0,236 in |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Конструкція | Форма T Принцип «Push-Pull». |
| Розмір упаковки | 1 |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур | -13.775 psi...203 psi |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 4 - особливо сильний опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Допуск до харчової промисловості | див. розширену інформацію про матеріал |
| Температура навколишнього середовища | -20 °C...150 °C |
| Максимальний момент дотягування | 11,8 ft-lbf |
| Вага продукту | 1049 oz |
| Використовувані кабелі | PFAN |
| Тип кріплення | Зовнішній шестигранник 35/64 |
| Пневматичний порт 1 | Зовнішня різьба 1/4 NPTF |
| Пневматичне з'єднання 2 | Для трубки з зовнішнім Ø 5/16 " " |
| Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом | -4 °F...302 °F |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал корпусу | високолегована нержавіюча сталь |
| Матеріал звільняючого кільця | високолегована нержавіюча сталь |
| Матеріал ущільнення трубки | FPM |
| Матеріал хомута для шланга | Високолегована нержавіюча сталь |