

T-подібний фітинг CRQST-3/8T-U

Номер деталі: 565353

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номинальний розмір	0,335 in
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Форма T Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	1
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...203 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-20 °C...150 °C
Вага продукту	1644 oz
Використовувані кабелі	PFAN
Пневматичний порт 1	Для пневмотрубки з зовн. Ø 3/8" "
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки з зовн. Ø 3/8" "
Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом	-4 °F...302 °F
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал звільняючого кільця	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал ущільнення трубки	FPM
Матеріал хомута для шланга	Високолегована нержавіюча сталь