

# Блок підключення CPX-P-AB-2XKL-8POL-8DE-N-IS

Номер деталі: 565703

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розміри Ш x Д x В	(включаючи блок з'єднання та з'єднуючі елементи) 50 мм x 107 мм x 70 мм
Тип кріплення	На блоці під'єднання CPX-M-GE..
Вага продукту	100 g
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C -5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	95 % Не конденсується
Ступінь захисту	IP20
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії (коли встановлено)
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС про вибухозахист (ATEX)
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	згідно UK EX Vorschriften
Захист від вибуху	Зона 0 (BR) Зона 0 (IEC EX) Зона 20 (BR) Зона 20 (IEC EX) Зона 22[20] (UKEX) Зона 2[0] (UKEX)
ATEX-категорія, газ	II (1) G
ATEX-категорія: пил	II (1) D
Сертифікація ATEX за межами ЄС	EPL Da (BR) EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Тип захисту Ex для газу	[Ex ia Ga] IIC
Тип, вибухозахисту Ex, пил	[Ex ia Da] IIIC
Орган сертифікації	DNV 15.0192 X IECEX ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PA-посилений

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Електричне підключення	8-pin / 8-pin
Кількість входів	8