

Блок підключення CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS

Номер деталі: 565705

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розміри Ш x Д x В	(включаючи блок з'єднання та з'єднуючі елементи) 50 мм x 107 мм x 70 мм
Тип кріплення	На блоці під'єднання CPX-M-GE..
Вага продукту	120 g
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C -5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відносна вологість	95 % Не конденсується
Ступінь захисту	IP65
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії (коли встановлено)
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС про вибухозахист (ATEX)
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	згідно UK EX Vorschriften
Захист від вибуху	Зона 0 (BR) Зона 0 (IEC EX) Зона 20 (BR) Зона 20 (IEC EX) Зона 22[20] (UKEX) Зона 2[0] (UKEX)
ATEX-категорія, газ	II (1) G
ATEX-категорія: пил	II (1) D
Сертифікація ATEX за межами ЄС	EPL Da (BR) EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
Тип захисту Ex для газу	[Ex ia Ga] IIC
Тип, вибухозахисту Ex , пил	[Ex ia Da] IIIC
Орган сертифікації	DNV 15.0192 X IECEX ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PA-посилений

Особливості	Значення
Електричне підключення	4-ріп 4x розетка А-кодований Круглий роз'єм M12x1
Кількість входів	8