

# Роз'єм NECU-L3G8-C2-IS

Номер деталі: 565709

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Частота підключення	100
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	55.5 g
Електричне підключення	8-ріп Гвинтова клемма Роз'єм прямиий
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...30 V
Струмове навантаження при 40 °C	12 A
Стійкість до стрибків напруги	4 kV
Перетин з'єднання	0.2 mm <sup>2</sup> ...2.5 mm <sup>2</sup>
Температура навколишнього середовища	-40 °C...85 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Матеріал корпусу	PA
Кольор корпусу	синій
Матеріал штекерних контактів	Мідний сплав Луджений