


Роз'єм VABM-L1-10AS-M5-10

Номер деталі: 566530

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|--|
| Ширина | 10.5 mm |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 16 |
| Робочий тиск | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Дозвіл | Знак RCM с UL us - Recognized (OL) |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Максимальний момент дотягування для монтажу на DIN-рейку | 1.5 Nm |
| Максимальний момент дотягування для кріплення клапана | 0.45 Nm |
| Максимальний момент дотягування, настінне кріплення | 3 Nm |
| Вага продукту | 90 g |
| Пневматичний порт 1 | M5 |
| Пневматичний порт 3 | M5 |
| Пневматичне з'єднання 5 | M5 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал з'єднувальної планки | Кований алюмінієвий сплав |