

Роз'єм VABM-L1-14S-G14-14

Номер деталі: 566628

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	16 mm
Максимальна кількість мість для певморозподільників	16
Робочий тиск	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Recognized (OL)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Клас "чистої кімнати"	Клас 5 згідно з ISO 14644-1
Максимальний момент дотягування для монтажу на DIN-рейку	1.5 Nm
Максимальний момент дотягування для кріплення клапана	0.65 Nm
Максимальний момент дотягування, настінне кріплення	3 Nm
Вага продукту	610 g
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичний порт 3	G1/4
Пневматичне з'єднання 5	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав