


Роз'єм VABM-L1-14W-G14-12

Номер деталі: 566651

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	16 mm
Максимальна кількість мість для певморозподільників	16
Робочий тиск	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Recognized (OL)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Максимальний момент дотягування для монтажу на DIN-рейку	1.5 Nm
Максимальний момент дотягування для кріплення клапана	0.65 Nm
Максимальний момент дотягування, настінне кріплення	3 Nm
Вага продукту	972 g
Підключення пілотного повітря 12/14	M5
Під'єднання вихлопу пілотного повітря 82/84	M5
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Пневматичний порт 3	G1/4
Пневматичне з'єднання 4	G1/8
Пневматичне з'єднання 5	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав