


Кабель з роз'ємом NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2

Номер деталі: 566656

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Маркування кабелю	Без тримача позначки
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	17 g
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою
Електропідключення 1, проект	Прямокутний
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Пряма
Електропідключення 1, технологія підключення	Схема підключення H
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	3
Електричне підключення 1, використані контакти/жили	2
Електричне підключення 1, тип кріплення	Фіксатор
Електричне підключення 2, функція	Сторона управління
Електричне підключення 2, тип підключення	2x одинарний дріт
Електричне підключення 2, технологія підключення	відкритий кінець
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	2
Електричне підключення 2, використані піни/проводи	2
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...60 V
Струмове навантаження при 40 °C	3 A
Довжина кабелю	2.5 m
Властивості кабелю	Стандарт
Діаметр кабелю	1.3 mm
Склад кабелю	2 x 0,14 mm ²
Номінальний переріз провідника	0.14 mm ²
Кінці проводів	Відрізані прямо
Ступінь захисту	IP40
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS

Особливості	Значення
Матеріал корпусу	РОМ
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал штекерних контактів	Мідний сплав Луджений
Матеріал ізоляційного рукава	PVC