

# Кабель з роз'ємом NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2

Номер деталі: 566660

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Маркування кабеля	Без тримача позначки
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	35 g
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою
Електропідключення 1, проект	Прямокутний
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Пряма
Електропідключення 1, технологія підключення	Схема підключення H
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	3
Електричне підключення 1, використані контакти/жили	2
Електричне підключення 1, тип кріплення	Фіксатор
Електричне підключення 2, функція	Сторона управління
Електричне підключення 2, тип підключення	кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення	відкритий кінець
Електричне підключення 2, кількість полюсів/проводів	2
Електричне підключення 2, використані піни/проводи	2
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...60 V
Струмове навантаження при 40 °C	3 A
Довжина кабелю	2.5 m
Властивості кабелю	для статичних рішень
Діаметр кабелю	3.4 mm
Склад кабелю	2 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Номінальний переріз провідника	0.14 mm <sup>2</sup>
Кінці проводів	Зачищені Відрізані прямо
Ступінь захисту	IP40
Примітка щодо ступеня захисту	в змонтованому стані
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EC RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Матеріал оболонки кабелю	TPE-U (PUR)
Колір оболонки кабелю	Сірий
Матеріал корпусу	РОМ
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал штекерних контактів	Мідний сплав Луджений
Матеріал ізоляційного рукава	PVC