


Електричний модуль VAVE-L1-1VL1-LP

Номер деталі: 566722

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|--|
| Захист від зворотної полярності | Біполярний |
| Додаткові функції | Іскрогасіння |
| Відображення стану сигналу | LED |
| Номинальна робоча напруга постійного струму | 12 V 24 V |
| Стійкість до стрибків напруги | 0.8 kV |
| Ступінь забруднення | 3 |
| Тривала температура навколишнього середовища | -5 - 60°C |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 0 - відсутність корозійного напруження |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ступінь захисту | IP40 |
| Температура навколишнього середовища | -5 °C...50 °C |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Вага продукту | 4.6 g |
| Перетин з'єднання | 0.14 mm ² |
| Електричне підключення | повідець |
| Довжина кабелю | 0.5 m |
| Кінці проводів | Накінецьник |
| Під'єднання захисного заземлення | не в наявності |
| Тип кріплення | Кліпса |
| Кольор корпусу | Чорний |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал корпусу | PA |