


Електричний модуль VAVE-L1-1VL2-LP

Номер деталі: 566723

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Захист від зворотної полярності	Біполярний
Додаткові функції	Іскрогасіння
Відображення стану сигналу	LED
Номинальна робоча напруга постійного струму	12 V 24 V
Стійкість до стрибків напруги	0.8 kV
Ступінь забруднення	3
Тривала температура навколишнього середовища	-5 - 60°C
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	7.8 g
Перетин з'єднання	0.14 mm ²
Електричне підключення	повідець
Довжина кабелю	1 m
Кінці проводів	Накінецьник
Під'єднання захисного заземлення	не в наявності
Тип кріплення	Кліпса
Кольор корпусу	Чорний
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PA