

Електричний модуль VAVE-L1-1L1-LR

Номер деталі: 566726

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Захист від зворотної полярності	для робочої напруги
Додаткові функції	Іскрогасіння Зниження струму утримання
Відображення стану сигналу	LED
Номинальна робоча напруга постійного струму	24 V
Стійкість до стрибків напруги	0.8 kV
Ступінь забруднення	3
Дозвіл	Знак RCM
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	4.6 g
Перетин з'єднання	0.14 mm ²
Електричне підключення	повідець
Довжина кабелю	0.5 m
Кінці проводів	Накінецьник
Під'єднання захисного заземлення	не в наявності
Тип кріплення	Кліпса
Кольор корпусу	Чорний
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PA