


Електричний модуль VAVE-L1-1L3-LR

Номер деталі: 566728

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Захист від зворотної полярності | для робочої напруги |
| Додаткові функції | Іскрогасіння Зниження струму утримання |
| Відображення стану сигналу | LED |
| Номинальна робоча напруга постійного струму | 24 V |
| Стійкість до стрибків напруги | 0.8 kV |
| Ступінь забруднення | 3 |
| Дозвіл | Знак RCM |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність) | Згідно директиви EU EMC |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності) | Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 0 - відсутність корозійного напруження |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Ступінь захисту | IP40 |
| Температура навколишнього середовища | -5 °C...60 °C |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Вага продукту | 17.5 g |
| Перетин з'єднання | 0.14 mm ² |
| Електричне підключення | повідець |
| Довжина кабелю | 2.5 m |
| Кінці проводів | Накінецьник |
| Під'єднання захисного заземлення | не в наявності |
| Тип кріплення | Кліпса |
| Кольор корпусу | Чорний |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал корпусу | PA |