

Пластикова трубка PEN-U

Номер деталі: 567448

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø в дюймах	5/8
Властивості трубки	підходить для енергетичних ланцюгів для застосувань з більшою кількістю циклів
Умови випробування шланга	Придатність енергетичного ланцюга: > 5 мільйонів циклів згідно з FN 942021
Робочий тиск в залежності від температури	-14,4 psi...58 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:] Вода згідно декларації виробника на www.festo.com
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-22 °F...140 °F
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга зовн. Ø 5/8" "
Колір	синій Коричневий Жовтий зелений Натуральний червоний Чорний Срібло Білий
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	PE