

Пластикова трубка PEN-1/4-SW-150-CB

Номер деталі: 569883

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Зовнішній Ø в дюймах | 1/4 |
| Радіус вигину, що залежить від витрати | 0,085 Feet |
| Мінімальний радіус вигину | 0,041 Feet |
| Властивості трубки | підходить для енергетичних ланцюгів для застосувань з більшою кількістю циклів |
| Умови випробування шланга | Придатність енергетичного ланцюга: > 5 мільйонів циклів згідно з FN 942021 |
| Робочий тиск в залежності від температури | -14,4 psi...145 psi |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:] Вода згідно декларації виробника на www.festo.com |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -22 °F...140 °F |
| Вага виробу за довжиною | oz/ft |
| Пневматичне з'єднання | Для фітинга з зовнішнім Ø 1/4 " " |
| Колір | Чорний |
| Твердість по шкалі Shore | D 52 +/-3 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал трубки | PE |