

Пластикова трубка PEN-3/8-SW-150-CB

Номер деталі: 569885

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø в дюймах	3/8
Радіус вигину, що залежить від витрати	0,131 Feet
Мінімальний радіус вигину	0,088 Feet
Властивості трубки	підходить для енергетичних ланцюгів для застосувань з більшою кількістю циклів
Умови випробування шланга	Придатність енергетичного ланцюга: > 5 мільйонів циклів згідно з FN 942021
Робочий тиск в залежності від температури	-14,4 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:] Вода згідно декларації виробника на www.festo.com
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-22 °F...140 °F
Вага виробу за довжиною	oz/ft
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга зовн. Ø 3/8" "
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	D 52 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	PE