

# Пластикова трубка PLN-3/8-BL-150-CB

Номер деталі: 569917

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø в дюймах	3/8
Радіус вигину, що залежить від витрати	0,187 Feet
Мінімальний радіус вигину	0,115 Feet
Робочий тиск в залежності від температури	-14,4 psi...203 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:] Вода згідно декларації виробника на <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-22 °F...176 °F
Вага виробу за довжиною	oz/ft
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга зовн. Ø 3/8"
Колір	синій
Твердість по шкалі Shore	D 52 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	PE