

# Електричний модуль CAPC-F1-E-M12

Номер деталі: 570042

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Розміри Ш x Д x В	50 мм x 148 мм x 28 мм
Інтерфейс Fieldbus	2x M12 розетка 5-pin
Діапазон робочої напруги постійного струму	18 V...30 V
Максимальне живлення	4 A
Номинальна робоча напруга постійного струму	24 V
Дозвіл	c UL us - Listed (OL)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP65 IP67
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	85 g
Довжина кабелю	20 m
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PA