

Пластикова трубка PUN-V0-16X2,5-SW-C

Номер деталі: 570353

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|---|
| Зовнішній Ø | 16 mm |
| Радіус вигину, що залежить від витрати | 90 mm |
| Внутрішній Ø | 11 mm |
| Мінімальний радіус вигину | 50 mm |
| Властивості трубки | підходить для енергетичних ланцюгів |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур | -13.775 psi...101.5 psi |
| Робочий тиск в залежності від температури | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| Зверніть увагу на робочий тиск | Вода: максимум 0,6 МПа при максимум 50 °C |
| Дозвіл | TÜV |
| Орган сертифікації | B 013277 0506 00 |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-] Вода (рідка, без льоду) |
| Вогневипробування матеріалу | UL94 V-0 (3 мм) UL94 V-2 (0,75 мм) |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура навколишнього середовища | -35 °C...60 °C |
| Примітка щодо температури навколишнього середовища | використання без тиску до 90 °C |
| Вага виробу за довжиною | 0.147 kg/m |
| Пневматичне з'єднання | Для цангового фітинга - зовнішній Ø 16 мм |
| Колір | Чорний |
| Примітка щодо кольору | Відхилення від стандартного кольору через вогнестійкість |
| Твердість по шкалі Shore | D 54 +/-3 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал трубки | TPE-U(PU) |