

# Пластикова трубка PAN-MF-6X1-SW

Номер деталі: 570358

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	6 mm
Радіус вигину, що залежить від витрати	35 mm
Внутрішній Ø	4 mm
Мінімальний радіус вигину	15 mm
Відповідає стандарту	DIN 73378-PA12-PHL
Властивості трубки	підходить для енергетичних ланцюгів
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 MPa...2.7 MPa -0.95 bar...27 bar -13.775 psi...391.5 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-:] Мінеральна олива
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-60 °C...100 °C
Вага виробу за довжиною	0.016 kg/m
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга - зовнішній Ø 6 мм
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	D 65 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	PA12-P