

# Пластикова трубка PUN-14X2-SI

Номер деталі: 570389

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                     | Значення   |
|---|--|
| Зовнішній Ø                                     | 14 mm  |
| Радіус вигину, що залежить від витрати          | 84 mm  |
| Внутрішній Ø                                    | 9.8 mm   |
| Мінімальний радіус вигину                       | 45 mm  |
| Примітка до застосування                        | TPE-U на основі складних ефірів<br>Пластикову трубку можна прокласти в контакт з кабелями, лише якщо їх оболонка не містить ефіру фосфорної кислоти. Інакше пластикову трубку можна пошкодити. |
| Властивості трубки                              | підходить для енергетичних ланцюгів  |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar  |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур      | -13.775 psi...101.5 psi  |
| Робочий тиск в залежності від температури       | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi  |
| Дозвіл  | TÜV  |
| Орган сертифікації                              | B 013277 0506 00   |
| Робоче середовище                               | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Вогневипробування матеріалу                     | UL94 HB  |
| Відповідність LABS                              | VDMA24364-B2-L   |
| Температура навколишнього середовища            | -35 °C...60 °C   |
| Вага виробу за довжиною                         | 0.0949 kg/m  |
| Пневматичне з'єднання                           | Для цангового фітинга зовн. Ø 14 мм  |
| Колір   | Срібло   |
| Твердість по шкалі Shore                        | D 52 +/-3  |
| Інформація про матеріали                        | Відповідно до RoHS   |
| Матеріал трубки                                 | TPE-U(PU)  |