



# Проміжна плата VABF-S4-1-S

Номер деталі: 570851

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	26 mm
На підставі норм	ISO 15407-2
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск	0.3 МПа...1 МПа 3 bar...10 bar
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65 NEMA 4
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	295 g
Тип кріплення, багаторівнева конструкція	На колекторній плиті на індивідуальну плату
Під'єднання пілотного повітря 14	Розмір монтажної плити 26 мм згідно ISO 15407-2
Пневматичний порт 1	Розмір монтажної плити 26 мм згідно ISO 15407-2
Пневматичне з'єднання 4	Розмір монтажної плити 26 мм згідно ISO 15407-2
Пневматичне з'єднання 5	Розмір монтажної плити 26 мм згідно ISO 15407-2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал плити	Анодований алюмінієвий сплав