


Вставний з'єднувач NECU-FCG40-K

Номер деталі: 570895

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відповідає стандарту	EN 60603-13
Частота підключення	50
Кабельна розетка	Пряма
Вага продукту	5 g
Електропідключення 1, проєкт	Прямокутний
Електричне підключення 1, тип підключення	Розетка
Електропідключення 1, технологія підключення	Схема підключення FC
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	40
Електричне підключення 1, тип кріплення	Фіксатор
Електричне підключення 2, технологія підключення	З'єднувач зі зміщенням ізоляції
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...30 V
Струмове навантаження при 40 °C	1.5 A
Номінальний переріз провідника	0.13 mm ² AWG26
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Матеріал корпусу	Посилений PBT
Матеріал штекерних контактів	Бронза Позолочений