

Роз'єм NECU-S-ECG4-HX-Q3

Номер деталі: 570922

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Дозвіл	c UL us - Recognized (OL)
Частота підключення	1
Тип кріплення	кляцання
Електричне підключення	4-ріп Прямий роз'єм / ріжучий затискач квадратна форма
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...30 V
Струмове навантаження при 40 °C	3 A
Стійкість до стрибків напруги	0.8 kV
Діаметр одного провода	0.07 mm
Діаметр жили	0.8 mm...1 mm
Перетин з'єднання	0.14 mm ²
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	2
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	PBT PC
Матеріал штекерних контактів	Позолочений
Допустима ізоляція	PP PVC TPE-E