


Роз'єм NECU-S-M12G4-P2-IS

Номер деталі: 570954

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN 61076-2-101 EN 61984
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Частота підключення	50
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	18 g
Електричне підключення 1, функція	Сторона польового пристрою
Електропідключення 1, проект	Круглий
Електричне підключення 1, тип підключення	Роз'єм
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Пряма
Електропідключення 1, технологія підключення	M12x1 A-кодування згідно до EN 61076-2-101
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	4
Електричне підключення 1, тип кріплення	Гвинтовий фіксатор з шестигранником SW18 і поздовжньою накаткою
Електричне підключення 2, тип підключення	кабель
Електричне підключення 2, технологія підключення	Гвинтова клемма
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...30 V
Струмове навантаження при 40 °C	4 A
Стійкість до стрибків напруги	2.5 kV
Кабельний роз'єм	Pg9
Допустимий діаметр кабелю	6 mm...8 mm
Перетин з'єднання	0.75 mm ²
Ступінь захисту	IP65 IP67
Температура навколишнього середовища	-25 °C...85 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Матеріал корпусу	PA

Особливості	Значення
Матеріал накидної гайки	РА
Матеріал штекерних контактів	Латунь Покритий білою бронзою