


# Роз'єм FBS-SCRJ-PP-GS

Номер деталі: 571017

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Вага продукту	60 g
Інформація про інтерфейс Fieldbus	PROFINET FOC
Специфікація кабелю Ethernet	Волоконно-оптичний кабель Полімерне волокно 980/1000 μm Діаметр одного проводу: 2,2 мм
Допустимий діаметр кабелю	6.5 mm...9.5 mm
Ступінь захисту	IP65 IP67 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-40 °C...70 °C
Температура зберігання	-40 °C...70 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском Нікельований
Матеріальні ущільнення	NBR TPE