


Глушник U-1-B-NPT

Номер деталі: 571280

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	0 МПа...1 МПа 0 bar...10 bar
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	0 psi...145 psi
Витрата по відношенню до атмосфери	15102 l/min
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Рівень шуму	80 dB(A)
Температура навколишнього середовища	-10 °C...70 °C
Вага продукту	233 g
Пневматичне з'єднання	1NPT
Матеріал демпферної вставки	PE
Матеріал цапфи з гвинтом	алюміній
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Алюміній