


# Напрямна вісь ELFR-...-35- -

Номер деталі: 571435

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Робочий хід	50 mm...800 mm
Розмір	35
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Направляюча ковзання Точна прямна
Конструкція	Пасивна направляюча вісь без приводу
Максимальне прискорення	50 m/s <sup>2</sup>
Максимальна швидкість	1 m/s...3 m/s
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP20
Температура навколишнього середовища	-10 °C...50 °C
Геометричні моменти інерції поверхні 2 ступеня Iy	3770 mm <sup>4</sup>
Геометричні моменти інерції поверхні 2 ступеня Iz	4190 mm <sup>4</sup>
Максимальна сила Fy	50 N
Максимальна сила Fz	50 N
Максимальний опір зміщенню при холостому ході	3 N
Еталонний термін служби	5000 km
Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу	0 g
Основна вага при ході 0 мм	1200 g
Додаткова вага на 10 мм ходу	23 g
Профіль матеріалу	Кований алюмінієвий сплав анодований
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кришки приводу	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал напрямної рейки	Сталь
Матеріал каретки	Кований алюмінієвий сплав Анодований