

Адаптер VAVE-C8-1R8

Номер деталі: 571686

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Відображення стану сигналу	LED
Номинальна робоча напруга постійного струму	24 V
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Положення монтажу	Будь-який
Момент дотягування	0.25 Nm
Вага продукту	3.5 g
Електричне підключення	3-pin / 2-pin M8 / - Вилка / роз'єм
Під'єднання захисного заземлення	не в наявності
Тип кріплення	На електромагнітному клапані з центральним гвинтом M2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	PA
Матеріал штекерних контактів	Бронза