

Y-подібний фітинг QVMY-1/8T-U

Номер деталі: 572299

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Розмір | Mini |
| Номинальний розмір | 0,094 in |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Конструкція | Форма Y Принцип «Push-Pull». |
| Розмір упаковки | 10 |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні | 0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур | 13.775 psi...145 psi |
| Робоче середовище | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 1 - низький опір корозії |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Температура навколишнього середовища | 0 °C...60 °C |
| Вага продукту | 113 oz |
| Пневматичний порт 1 | Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8" " |
| Пневматичне з'єднання 2 | Для пневмотрубки з зовн. Ø 1/8" " |
| Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом | 32 °F...140 °F |
| Колір розчепного кільця | Сірий |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал корпусу | PBT |
| Матеріал звільняючого кільця | POM |
| Матеріал ущільнення трубки | NBR |
| Матеріал хомути для шланга | Високолегована нержавіюча сталь |