


Нерегульованого дросель, набір VMPA1-FT-NW0.3-1.7

Номер деталі: 572543

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція дроселя
Пневматичний порт 1	Монтажна плита
Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки	3.5 l/min...115 l/min
Робочий тиск	-0.9 bar...10 bar
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Номінальний розмір	0.3 mm...1.7 mm
Положення монтажу	Будь-який
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-20 °C...40 °C
Температура середовища	-5 °C...60 °C
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал захвату	POM
Матеріал порожнистого гвинта	Кований алюмінієвий сплав