

Нерегульованого дросель VMPA1-FT-NW1.5-10

Номер деталі: 572549

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція дроселя
Пневматичний порт 1	Монтажна плита
Тип кріплення	Можливість вкручування
Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки	81 l/min...89 l/min
Робочий тиск	-0.9 bar...10 bar
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Номінальний розмір	1.5 mm
Положення монтажу	Будь-який
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-20 °C...40 °C
Температура середовища	-5 °C...60 °C
Вага продукту	0.05 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал порожнистого гвинта	Кований алюмінієвий сплав