

# Роз'єм VABM-L1-14G-G14-8-GR

Номер деталі: 573493

FESTO



## Технічні дані

| Особливості   | Значення                   |
|---|----------------------------|
| Ширина  | 16 mm                      |
| Положення монтажу                                   | Будь-який                  |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 8                          |
| Дозвіл  | c UL us - Recognized (OL)  |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L          |
| Температура зберігання                              | -20 °C...60 °C             |
| Вага продукту                                       | 1323 g                     |
| Підключення пілотного повітря 12/14                 | M5                         |
| Під'єднання вихлопу пілотного повітря 82/84         | M5                         |
| Пневматичний порт 1                                 | G1/4                       |
| Пневматичний порт 3                                 | G1/4                       |
| Пневматичне з'єднання 5                             | G1/4                       |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS         |
| Матеріал з'єднувальної планки                       | Кований алюмінієвий сплав  |