

Роз'єм VABM-L1-14W-G14-5-GR

Номер деталі: 573501

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ширина | 16 mm |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 5 |
| Дозвіл | c UL us - Recognized (OL) |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів | Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається. |
| Клас "чистої кімнати" | Клас 6 згідно з ISO 14644-1 |
| Температура зберігання | -20 °C...60 °C |
| Вага продукту | 940 g |
| Підключення пілотного повітря 12/14 | M5 |
| Під'єднання вихлопу пілотного повітря 82/84 | M5 |
| Пневматичний порт 1 | G1/4 |
| Пневматичне з'єднання 2 | G1/8 |
| Пневматичний порт 3 | G1/4 |
| Пневматичне з'єднання 4 | G1/8 |
| Пневматичне з'єднання 5 | G1/4 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал з'єднувальної планки | Кований алюмінієвий сплав |