

Роз'єм VABM-L1-...

Номер деталі: 573605

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	10.5 mm 16 mm 19 mm
Положення монтажу	Будь-який
Максимальна кількість мість для певморозподільників	24
Дозвіл	c UL us - Recognized (OL)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Клас "чистої кімнати"	Клас 6 згідно з ISO 14644-1
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Підключення пілотно повітря 12/14	M5
Під'єднання вихлопу пілотно повітря 82/84	M5
Пневматичний порт 1	G1/8 G1/4 G3/8
Пневматичне з'єднання 2	M5 M7 G1/8 G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав