

Роз'єм VABM-L1-10G-G18-20-M-GR

Номер деталі: 573928

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|----------------------------|
| Ширина | 10.5 mm |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 20 |
| Дозвіл | c UL us - Recognized (OL) |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура зберігання | -20 °C...60 °C |
| Вага продукту | 873 g |
| Підключення пілотного повітря 12/14 | M5 |
| Під'єднання вихлопу пілотного повітря 82/84 | M5 |
| Пневматичний порт 1 | G1/8 |
| Пневматичний порт 3 | G1/8 |
| Пневматичне з'єднання 5 | G1/8 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал з'єднувальної планки | Кований алюмінієвий сплав |