

Електричний модуль VAVE-L1-1VK8-LP

Номер деталі: 573943

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Властивості кабелю	для статичних рішень
Захист від зворотної полярності	Біполярний
Додаткові функції	Іскрогасіння
Відображення стану сигналу	LED
Номинальна робоча напруга постійного струму	12 V 24 V
Стійкість до стрибків напруги	0.8 kV
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Положення монтажу	Будь-який
Максимальний момент дотягування	0.27 Nm
Мінімальний радіус згину кабелю	34 mm
Вага продукту	47 g
Електричне підключення	2-ріп / 2-провідний Розетка кутова / кабель Квадратний дизайн / відкритий кінець
Склад кабелю	2 x 0,25 мм ²
Діаметр кабелю	3.4 mm
Допуск діаметра кабелю	± 0,1 mm
Довжина кабелю	2.5 m
Кінці проводів	Накінецьник
Під'єднання захисного заземлення	не в наявності
Тип кріплення	На електромагнітному клапані з гвинтом
Кольор корпусу	Чорний
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	PA
Матеріальні ущільнення	EPDM
Матеріал корпусу	PA
Матеріал оболонки кабелю	TPV

Особливості	Значення
Матеріал гвинтів	загартована сталь