

# Електричний модуль VAVE-L1-1K7-LR

Номер деталі: 573946

FESTO



## Технічні дані

Особливості	Значення
Властивості кабелю	для статичних рішень
Захист від зворотної полярності	Біполярний
Додаткові функції	Іскрогасіння Зниження струму утримання
Відображення стану сигналу	LED
Номинальна робоча напруга постійного струму	24 V
Стойкість до стрибків напруги	0.8 kV
Ступінь забруднення	3
Дозвіл	Знак RCM
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Положення монтажу	Будь-який
Максимальний момент дотягування	0.27 Nm
Мінімальний радіус згину кабелю	34 mm
Вага продукту	20 g
Електричне підключення	2-pin / 2-провідний Розетка кутова / кабель Квадратний дизайн / відкритий кінець
Склад кабелю	2 x 0,25 мм <sup>2</sup>
Діаметр кабелю	3.4 mm
Допуск діаметра кабелю	± 0,1 mm
Довжина кабелю	1 m
Кінці проводів	Накінецьник
Під'єднання захисного заземлення	не в наявності
Тип кріплення	На електромагнітному клапані з гвинтом
Кольор корпусу	Чорний
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	PA

<b>Особливості</b>	<b>Значення</b>
Матеріальні ущільнення	EPDM
Матеріал корпусу	PA
Матеріал оболонки кабелю	TPV
Матеріал гвинтів	загартована сталь