


Роз'єм VABM-L1-18S-G38-4

Номер деталі: 574457

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|--|
| Ширина | 19 mm |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 16 |
| Робочий тиск | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| Дозвіл | Знак RCM с UL us - Recognized (OL) |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів | Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається. |
| Клас "чистої кімнати" | Клас 5 згідно з ISO 14644-1 |
| Максимальний момент дотягування для монтажу на DIN-рейку | 1.5 Nm |
| Максимальний момент дотягування для кріплення клапана | 1.18 Nm |
| Максимальний момент дотягування, настінне кріплення | 3 Nm |
| Вага продукту | 368 g |
| Пневматичний порт 1 | G3/8 |
| Пневматичний порт 3 | G3/8 |
| Пневматичне з'єднання 5 | G3/8 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал з'єднувальної планки | Кований алюмінієвий сплав |