

Плита-заглушка VABB-L1-18

Номер деталі: 574482

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	19 mm
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 bar...10 bar
Дозвіл	Знак RCM с UL us - Recognized (OL)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Максимальний момент дотягування для кріплення клапана	1.18 Nm
Вага продукту	50 g
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал плити заглушки	Кований алюмінієвий сплав