



Захват Бернулі OGGB-100-G18-2-Q

Номер деталі: 574566

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--|--|
| Положення монтажу | Будь-який |
| Положення підключення | Зверху/збоку |
| Діаметр захвату | 100 mm |
| Робочий тиск | 0 bar...6 bar |
| Номінальний робочий тиск | 1 bar |
| Споживання повітря при номінальному робочому тиску | 110 l/min |
| Робоче середовище | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Експлуатація з мастилом неможлива |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії |
| Температура середовища | 0 °C...60 °C |
| Температура навколишнього середовища | 0 °C...60 °C |
| Рівень звуку при номінальному робочому тиску | 65 dB(A) 78 dB(A) |
| Утримуюча сила при номінальному робочому тиску | 6 N |
| Бічна сила при номінальному робочому тиску | 12 N |
| Тип кріплення | 3 внутрішньою різьбою |
| Пневматичне з'єднання | G1/8 |
| Альтернативні підключення | G1/8 |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Матеріал корпусу | Кований алюмінієвий сплав Анодований |
| Матеріал розпірного елемента | NBR POM |
| Вага продукту | 210 g |