

Розгалужувач мультипіновий NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

Номер деталі: 574587

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|------------------------------------|
| Ширина | 24 мм |
| Висота | 23 мм |
| Довжина | 113 мм |
| Індикатор готовності | LED зелений |
| Індикатор стану | LED жовтий |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Вага продукту | 74 g |
| Електричне підключення 1 | Розетка пряма, M8, 3-контактна |
| Електричне підключення 2 | Роз'єм прямий, M12x1, 8-контактний |
| Діапазон робочої напруги постійного струму | 10 V...30 V |
| Струмове навантаження при 40 °C | 3 A |
| Пропускна здатність за струмом на один слот | 2 A |
| Ступінь захисту | IP68 |
| Температура навколишнього середовища | -20 °C...80 °C |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 3 - сильний опір корозії |
| Матеріал корпусу | Посилений PBT |
| Кольор корпусу | Сірий |
| Матеріальні ущільнення | FPM |
| Матеріал штекерних контактів | нікельовані та позолочені |
| Матеріал розетки | Нікельована латунь |