


Роз'єм NECU-S1W9-C2-APB

Номер деталі: 574589

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|--------------------------------------|---|
| Тип кріплення | 4-40 UNC-2B |
| Вага продукту | 57.48 g |
| Інтерфейс Fieldbus | Sub-D, 9-pin, розетка |
| Електричне підключення 1 | Штекер Sub-D, 9-контактний |
| Електричне підключення 2 | Затискач IDC |
| Швидкість передачі даних | 12 Mbps |
| Допустимий діаметр кабелю | 8 mm 8 mm |
| Перетин з'єднання | 0.08 mm ² ...0.5 mm ² |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Температура навколишнього середовища | -20 °C...70 °C |
| Відносна вологість | 75% при 25°C |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 1 - низький опір корозії |
| Матеріал корпусу | PC-посилений |