


Роз'єм NECU-M-S-A12G4-IS

Номер деталі: 575719

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	EN 61076-2-101
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	38 g
Електричне підключення	4-ріп підпружинена клемма M12x1 Роз'єм прямиий
Кодування роз'єму	A
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...30 V
Струмове навантаження при 40 °C	4 A
Допустимий діаметр кабелю	4 mm...8 mm
Перетин з'єднання	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Ступінь захисту	IP65 IP67
Температура навколишнього середовища	-40 °C...85 °C
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ступінь забруднення	3
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском Нікельований
Матеріал штекерних контактів	Бронза Позолочений