


Плита монтажна VABM-B10-20-G38-4-P53

Номер деталі: 576365

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	22 mm
Положення монтажу	Будь-який
Максимальна кількість мість для пнеморозподільників	4
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	310 g
Тип кріплення	3 монтажним кронштейном
Пневматичний порт 1	G3/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав