


Монтажна плита VMPAC-AP-14-SP-1

Номер деталі: 576576

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	32.8 mm 26.8 mm
Довжина	169 mm
Максимальна кількість мість для певморозподільників	1
Робочий тиск	-0.9 bar...8 bar
Пілотний тиск	3 bar...8 bar
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	160 g
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Пневматичний порт 3	G1/4
Пневматичне з'єднання 4	G1/4
Пневматичне з'єднання 5	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	РА-посилений