


Блок управління для пуску двома руками ZSB-1/8-B

Номер деталі: 576656

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	4 mm
Спосіб приведення в дію	пневматичний
Положення монтажу	Будь-який
Функція безпеки	Керування двома руками
Рівень продуктивності (PL)	Керування двома руками / Категорія 1, Рівень Продуктивності c
Робочий тиск	0.4 МПа...0.8 МПа 4 bar...8 bar
Стандартна номінальна витрата	50 l/min
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	відповідно до Директиви ЄС про машини
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії для машин
Захист від вибуху	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Орган сертифікації	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Ударостійкість	Шокове випробування з рівнем інтенсивності 2 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Вага продукту	420 g
Тип кріплення	за бажанням: з наскрізним отвором З внутрішньою різьбою
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Пневматичний порт 3	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	Алюміній литий під тиском
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав Анодований