


Пневматичний термінал LT-2-РК-4-DA

Номер деталі: 5869

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робочий тиск	0.1 bar...8 bar
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	6 g
Пневматичне з'єднання	Ніпель РК-4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS